

## INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral                                    |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők                 |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                      |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                      |
| Elektromosan vezető               | Igen                                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                                         |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                       |
| Összsúly                          | 1,58 kg                                     |
| Teljes szélesség                  | 70 mm                                       |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött       |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes      |
| Villa alakja    | Zárt                    |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 60 mm                   |
| Körbeforgás     | 320 mm                  |
| Kupola átmérője | 70 mm                   |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, Tömített            |
| Futófelület színe            | Palaszürke (hasonló RAL7015)                 |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)                         |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem                |
| Átmérő                       | 200 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 35 mm                                        |
| Test szélessége              | 35 mm                                        |
| A futófelület keménysége (D) | 59 Shore D                                   |

## SZERELVÉNY

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz                                                         |
| Csavar átmérője             | 28 mm                                                                                |
| Csavar hossza               | 96 mm                                                                                |
| Csavarmenet pozíciója       | 19 mm                                                                                |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                                                                    |
| Tippek                      | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

IF Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881

Rendelési szám 00037272

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

