

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	50 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	71 mm
Larghezza complessiva	57 mm
Peso complessivo	0,32 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	51 mm
Ingombro di piroettamento	102 mm
Diametro cuffia superiore	57 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	42 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm

FISSAGGIO

Diametro del foro	8 mm
-------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Numero d'ordine 00062075
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

