ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	205 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	410 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,17 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	58 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Номер заказа 00050597

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH