

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Номер на поръчката 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Puretech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 135 kg |
| Статичен Товароносимост | 270 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0,846 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Ролков лагер |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 58 mm |
| Ширина на тялото | 40 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Номер на поръчката 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

