

## LUMINA

AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,07 kg

## BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	62 mm
Draaicirkel	124 mm
Diameter koepel	0 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

# LUMINA

AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541

Bestelnummer 00071480

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

