

NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO


Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	1100 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	900 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	2.86 kg




NOVATECH

FTP 160x50-025 H160

EAN 4031582329568

Número de pedido 00337289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.