ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Compacta |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 30 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 60 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 34 mm |
| Загальна ширина | 20 mm |
| Загальна вага | 0,03 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Кутовий |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 20 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 30 mm |
| Протектор | 15 mm |
| Ширина тіла | 15 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 45 mm |
| Ширина тарілки | 20 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 35 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 35 mm |
| Діаметр отвору планшета | 5,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# COMPACTA


2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Номер замовлення 00021134

**Креслення продукту**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




© Copyright 2026 TENTE International GmbH