

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numer zamówienia 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ●

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,51 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Metaliczny
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numer zamówienia 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

