

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6306

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	2520 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	4200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,45 kg

DURATECH


MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Bestelnummer 00801260
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Bestelnummer 00802260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.