

# KAPPA LOAD

9652ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367188  
Bestelnummer 00838842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                                             |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                          |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                                                 |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                                                 |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                                                |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                                  |
| Totale hoogte                | 205 mm                                                 |
| Totale breedte               | 116 mm                                                 |
| Totaal gewicht               | 4,355 kg                                               |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Aluminium                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)          |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 160 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Breedte wielkern              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

## BEHUIZING

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                   |
| Zwenklager      | Rollager                           |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                 |
| Offset          | 58 mm                              |
| Zwenk radius    | 140 mm                             |
| Draaicirkel     | 280 mm                             |
| Diameter koepel | 111 mm                             |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367188  
Bestelnummer 00838842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

