INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,94 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Foro con cava per chiavetta
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	54 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Pasūtījuma numurs 00861399

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH