INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Mono
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	60 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	72 mm
Peso total	0.54 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Gris claro (RAL7035)
Desplazamiento	25 mm
Radio de giro	52.2 mm
Interferencia de giro	104.4 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	18 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	85 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





