

# ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740  
Objednávací číslo 00035828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	✓
Nerezové	✓
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,541 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740  
Objednáací číslo 00035828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

