ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002241



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.51 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341

Dessins du produit



ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 000002341

