

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ○ ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids global	0,341 kg

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Douille de roulement sèche
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,4 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (D)	95 Shore D

CHAPE

Inoxydable ✓

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

