

# COMПАСТА

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Compackta                  |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 70 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 140 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общая высота                       | 86 mm                      |
| Общая ширина                       | 24 mm                      |
| Общий вес                          | 0,03 kg                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                            |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                  |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)              |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 25 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 15 mm                                   |
| Ширина тела             | 15 mm                                   |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                          |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, легкий   |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Одна гонка мячей        |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 23 mm                   |
| Радиус поворота       | 82 mm                   |
| Поворотное соединение | 164 mm                  |
| Диаметр купола        | 24,5 mm                 |
| Диаметр резьбы        | 0 mm                    |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 35 mm                  |
| Ширина пластины                          | 30 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 23 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 28 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 4,2 mm                 |
| Длина Стержень                           | 15 mm                  |

# СОМРАСТА

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

