

COMПАСТА

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Comпаста
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	86 mm
Общая ширина	24 mm
Общий вес	0,03 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	25 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	82 mm
Поворотное соединение	164 mm
Диаметр купола	24,5 mm
Диаметр резьбы	0 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	35 mm
Ширина пластины	30 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	23 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Диаметр отверстия пластины	4,2 mm
Длина Стержень	15 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СОМРАСТА

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

