

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Broj porudžbine 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	99 mm
Ukupna težina	1,877 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj, zapevaceno
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

KUCISTE

Materijal	nerđjajući čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerđjajući čelik
ofset	55 mm
okretni radijus	143,5 mm
Otpor okretanju	287 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Ploča sa centralnim zaključavanjem
Dužina ploče	176 mm
Širina ploče	112 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	77,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Broj porudžbine 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

