

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | Lumina |
| Tipo | Ruota girevole con freno intermittente |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Elettricamente conduttivo | ✓ |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 61 mm |
| Larghezza complessiva | 55 mm |
| Peso complessivo | 0,093 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 8 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale | Polipropilene |
| Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso, con cupola |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Raggio di piroettamento | 51 mm |
| Ingombro di piroettamento | 102 mm |
| Diametro cuffia superiore | 45 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno | 11 mm |

LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

