

AGILA

2470DYK075R47-36-40

EAN 4031582341492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ieriču atbalsta riteni |
| Kravesība pie 3 km/h | 55 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravesība | 110 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 103 mm |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājojļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 61,5 mm |
| Grozāms savienojums | 123 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 36 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 40 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

AGILA

2470DYK075R47-36-40

EAN 4031582341492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

