

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Mono                                 |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg                                |
| Conducteur d'électricité        | Non                                  |
| Inoxydable                      | Non                                  |
| Capacité de charge statique     | 140 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 104 mm                               |
| Largeur totale                  | 0 mm                                 |
| Poids                           | 0,13 kg                              |

## CHAPE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                 |
| Forme de la chape       | Capotée                   |
| Pivot                   | Tige pivotante            |
| Couleur de la chape     | Aluminium blanc (RAL9006) |
| Déport                  | 34 mm                     |
| Rayon d'encombrement    | 105 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 210 mm                    |
| Diamètre du dôme        | 0 mm                      |

## ROUE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Corps de roue              | Polypropylène              |
| Bandage                    | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                  | Moyeu lisse                |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)    |
| Couleur de la roue         | Noir graphite (RAL9011)    |
| Pare-fils                  | Avec pare-fils             |
| Diamètre                   | 80 mm                      |
| Largeur du bandage         | 24 mm                      |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                       |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                       |
| Largeur du corps de roue   | 24 mm                      |
| Dureté du bandage (A)      | 90 Shore A                 |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

