INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	2,56 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	60 mm
Pagrieziena rādiuss	167 mm
Grozāms savienojums	334 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gultnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048

Pasūtījuma numurs 00035533
Produkta rasējumi





