



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 제품명            | Linea                |
| 하우징 유형         | 조합형 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터     |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 110 kg               |
| 전기 전도성         | 예                    |
| 스테인리스          | 아니요                  |
| 정지 중 하중용량      | 220 kg               |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C               |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C                |
| 총높이            | 148 mm               |
| 전체 너비          | 82 mm                |
| 전체 체중          | 0.91 kg              |
| 인증             | TÜV Süd 로 시험 및 모니터링  |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징         |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링         |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 40 mm            |
| 회전 반경   | 129 mm           |
| 회전 간섭   | 258 mm           |
| 돌 직경    | 52 mm            |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링          |
| 트레드 색상     | 슬레이트 회색(RAL7015)  |
| 휠 색상       | 슬레이트 회색(RAL7015)  |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 125 mm            |
| 트레드 폭      | 20 mm             |
| 차축 홀 직경    | 0 mm              |
| 허브 길이      | 0 mm              |
| 차체 너비      | 20 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A        |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D        |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 95 mm     |
| 플레이트 너비        | 70 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 44.5 mm   |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 52 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 72 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 76 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 8.5 mm    |

