

ZETA

4681IEP160P63 XL

EAN 4031582399486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 350 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 280 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 700 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Pes total | 3,389 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material corporal | Alumini |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|--|
| Material | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Desplaçament | 55 mm |
| Sterferencia de giro | 230 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ZETA

4681IEP160P63 XL

EAN 4031582399486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

