



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	148 mm
Kopējais platums	82 mm

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	129 mm
Grozāms savienojums	258 mm
Kupola diametrs	52 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	72 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	44,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

LINEA


5947UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Vācijas
dizaineru
klubs



Interzum
balva



product
design
award

«iF
Design»
balva