

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Номер заказа 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Duratech heat              |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 50 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 100 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 134 °C                     |
| Общий вес                          | 0,084 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                              |
| Подшипник               | Втулка сухого подшипника                              |
| Цвет Колесо             | черный  |
| Диаметр                 | 75 mm   |
| Ширина Протектор        | 25 mm   |
| Диаметр отверстия Ось   | 8 mm  |
| Длина хаба              | 31,8 mm   |
| Ширина тела             | 25 mm   |
| Твердость Протектор (D) | 80 Береговая дорога D                                 |

## КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь ✓

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Номер заказа 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

