

# FOOTMASTER


## FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numer zamówienia 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○ ○ ○ ○ ○

Hałas ruchowy ○ ○ ○ ○ ○

Odejście ○ ○ ○ ○ ○

Odporność na korozję ○ ○ ○ ○ ○

### PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 250 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 120 mm

Szerokość całkowita 128 mm

Waga całkowita 6,97 kg

### KOŁO

Łożysko Nieobrobione Piasta

Średnica 75 mm

Szerokość Bieżnia 30 mm

Szerokość korpusu 30 mm

### OBUDOWA

Wysięg 30 mm

Promień działania koła 90 mm

Zasięg działania koła 180 mm

Średnica kopuły 112 mm

### MOCOWANIE

Długość płytki 112 mm

Szerokość płytki 112 mm

Długość otworu w płytce (maksymalna) 92 mm

Szerokość otworu w płytce (maksymalna) 92 mm

Średnica otworu płytki 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numer zamówienia 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

