PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	650 kg
Belastning ved 6 km/t	520 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1300 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,54 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	85 mm
Hjulbane bredde	65 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	65 mm
Fælgbredde	65 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x65-Ø20 HL65


EAN 4031582331172

Bestillingsnummer 00832611

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH