

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151  
Número de pedido 00860926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta reverse                                                |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte                            |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 700 kg                                                      |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 560 kg                                                      |
| Capacidad de carga estática   | 1400 kg                                                     |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                                                      |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                                                       |
| Altura total                  | 164 mm                                                      |
| Peso total                    | 2,986 kg                                                    |

## ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, pesada          |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Cojinete liso              |
| Eje                                | Enroscado con tuerca       |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas    |
| Diámetro                           | 125 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                 |

## SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Radio de giro            | 117,5 mm                                   |
| Interferencia de giro    | 235 mm                                     |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Número de pedido 00860926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

