

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739
Bestelnummer 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	100 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	720 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,554 kg

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739
Bestelnummer 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

