

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Номер замовлення 00800999

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	6000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	4000 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	9000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	415 mm
Загальна ширина	272 mm
Загальна вага	66,91 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	80 mm
Радіус повороту	248 mm
Поворотне з'єднання	496 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	250 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різби	3 різбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Номер замовлення 00800999
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

