

## LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Lumina                |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg                 |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                 |
| Alçada total               | 56 mm                 |
| Àmplia general             | 54 mm                 |
| Pes total                  | 0,052 kg              |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador   |
| Eix                                 | Riveció                       |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 7 mm                          |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Material             | Polipropilè                              |
| Forquilla Forma      | Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling                        |
| Scio de giro         | 48 mm                                    |
| Sterferencia de giro | 96 mm                                    |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 8 mm                   |

# LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

