


NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588
订单号 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	100 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	14 mm

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	500 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C

技术图纸

