

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриація | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Integral twin |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 125 kg |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 125 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 250 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 129 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 1,093 kg |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується TÜV Süd |

Нагорода
German Дизайн
AwardНагорода Red
Dot Дизайн
Award

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 15 mm |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув) | 31 mm |
| Радіус повороту | 81 mm |
| Поворотне з'єднання | 162 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Нагорода
German Дизайн
Award



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award