

# ESPANSORE

R47-21,5-24 INOX

EAN 4031582428292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Nome del prodotto                   | Espansore  |
| Tipo                                | Accessorio |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C     |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C      |
| Peso complessivo                    | 0,126 kg   |

## FISSAGGIO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo di fissaggio                | Espansore sintetico, quadrato                                 |
| Fissaggio ad espansore (minimo)  | 21,5 mm   |
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 24 mm   |
| Suggerimento                     | Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. |