

## GALEA

5071PJH100R05-22x40

EAN 4031582368437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 100 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                                               |
| Statiskā krāvesība                   | 200 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 139 mm                                           |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Grozāms savienojums | 205 mm               |

## RITENIS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns          |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano       |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu      |
| Diametrs               | 100 mm                 |
| Protektora platums     | 30 mm                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 22 mm                |
| Skrūves garums     | 40 mm                |

## Product Drawings

