

SOCKET

Kunststoff Hülse R40-22/11

EAN 4031582090192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0,01 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, квадрат
Діаметр Болт	22 mm

SOCKET


Kunststoff Huese R40-22/11

EAN 4031582090192

Номер замовлення 00009046
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36