

LEVINA

5371PIP150R05-22X45

EAN 4031582363579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve | Levina |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 80 kg |
| Statikus teherbírás | 160 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 190 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|----------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Keskeny |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 38 mm |
| Körbeforgás | 240 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 22 mm |
| Csavar hossza | 45 mm |

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5371PIP150R05-22X45

EAN 4031582363579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club