PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Trådfang	Med trådfang
Diameter	140 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	65 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Lejetype	6006 2RS
Forseglingstype	A
Velegnet til	bt_linde

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	700 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1400 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,99 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH