

## AGILA

2470DIK050P30-11

EAN 4031582010091

Rendelési szám 00003889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                       |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                       |
| Összsúly                          | 69 mm                       |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                       |
| Összsúly                          | 0,206 kg                    |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                    |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy                      | Kúpos golyóscsapágy          |
| Kerék színe                  | Kék passzívált               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel       |
| Átmérő                       | 50 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 19 mm                        |
| Test szélessége              | 19 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Anyag           | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Forgócsapágy    | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 24 mm              |
| Körbeforgás     | 49 mm              |
| Körbeforgás     | 98 mm              |
| Kupola átmérője | 41 mm              |

## SZERELVÉNY

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat   |
| Csavar furat átmérője | 11 mm   |
| Típek                 | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2470DIK050P30-11

EAN 4031582010091

Rendelési szám 00003889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

