PRODUKTINFORMATION

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila care
Type	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	188 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet vægt	1,1 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	45 mm
Udfaldsradius	120 mm
Udfaldsdiameter	240 mm
Dome-diameter	60 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	96 mm
Bolt trådens position	19 mm
Bolt	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087

Bestillingsnummer 00061256

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH