

## MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Maxtech                          |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Общо тегло                         | 1.04 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид                          |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, екструдирано          |
| Лагер                   | Ролков лагер                      |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 200 mm                            |
| Ширина на Резба         | 50 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                             |
| Дължина на центъра      | 58 mm                             |
| Твърдост на Резба (D)   | 40 бряг D                         |

