

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	70 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.23 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

