**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# PURETECH

## DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●○○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Puretech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 70 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 140 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.23 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Ролков лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm |
| Дължина на центъра | 44.4 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта




© Copyright 2026 TENTE International GmbH