

NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL96

EAN 4031582318647

Номер замовлення 00806798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 800 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 640 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 1,158 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь, залізо |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 82 mm |
| Протектор | 100 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 96 mm |
| Ширина тіла | 100 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6204 |

NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL96

EAN 4031582318647

Номер замовлення 00806798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

