

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,455 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	128 mm
Körbeforgás	256 mm
Kupola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	12 mm

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-12

EAN 4031582383409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

