

AGILA


2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Objednávací číslo 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,178 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	82 mm
Průměr otáčení	164 mm
Poloměr otáčení	41 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302
Objednáací číslo 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

