

# AGILA

2478UAP150P50

EAN 4031582302431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 185 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,83 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Mājojļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma      | Plaša                  |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu       |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 56 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2478UAP150P50

EAN 4031582302431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

