INFORMAȚII DESPRE PRODUS

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Mono
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	30 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	60 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	72 mm
Greutate totală	0,78 kg

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Cromat
Offset	25 mm
Raza de pivotare	71,8 mm
Interferență pivotantă	143,6 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	18 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	85 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH