

# AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813

Número de encomenda 00031645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila twin                           |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 75 kg                                |
| Capacidade de carga estática      | 150 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 69 mm                                |
| Largura geral                     | 57 mm                                |
| Peso geral                        | 0,275 kg                             |

## RODA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno            |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica   |
| Rolamento                  | Rolamento liso           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios            |
| Diâmetro                   | 50 mm                    |
| Largura do Piso            | 19 mm                    |
| Largura do corpo           | 19 mm                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A               |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Folha de aço, média    |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Passivada a azul       |
| Offset                  | 25 mm                  |
| Raio giratório          | 77 mm                  |
| Interferência giratória | 155 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 53 mm                  |

## ENCAIXE

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação quadrada |
| Comprimento da placa                  | 60 mm                     |
| Largura da placa                      | 60 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 38 mm                     |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 48 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 6,3 mm                    |

# AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813

Número de encomenda 00031645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

